

齿条齿轮 XZ 平台 40×60



下载



↑ LM-612



↑ LM-612W



↑ LM-612S



↑ LM-612WS

特 长 Sales Point


- 移动导轨使用榫槽（D-T方式）的移动模块。
- 进给方式使用齿条齿轮，支持大移动量。
- 可广泛用于相机、传感器等的精密定位用途。
- 可在任意位置上用夹紧杆固定，保持力高。
- Z 支架短的低支架产品。

低支架

产 品 编 号	LM-612L	LM-612WL	LM-612SL	LM-612WSL
产 品 名	DT XZ 轴平台 40×60	DT XZ 轴平台 40×60 (双手轮)	DT XZ 轴平台 40×60 (粗微动手轮)	DT XZ 轴平台 40×60 (粗微动双手轮)
移 动 方 向	XZ 轴 2 方向			
平 台 面	40mm×60mm			
夹 紧 方 式	杆式			
操 作 部 安 装 位 置	单手轮	双手轮	粗微动单手轮	粗微动双手轮
进 给 方 式	齿条齿轮式			
移 动 量	X 轴 ±15mm、Z 轴 15mm			
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	约 18mm		粗动约 25.5mm、微动约 3.3mm	
分 度 值	副尺每格 0.1mm			
灵 敏 度	0.1mm			
移 动 导 轨	榫			
移 动 精 度	真直度 0.03mm			
承 重	19.6N (2kgf)			
质 量	0.64kg	0.68kg	0.78kg	0.9kg
主 要 材 质 / 表 面 处 理	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底			


通常支架

产 品 编 号	LM-612	LM-612W	LM-612S	LM-612WS
产 品 名	DT XZ 轴平台 40×60	DT XZ 轴平台 40×60 (双手轮)	DT XZ 轴平台 40×60 (粗微动手轮)	DT XZ 轴平台 40×60 (粗微动双手轮)
移 动 方 向	XZ 轴 2 方向			
平 台 面	40mm×60mm			
夹 紧 方 式	杆式			
操 作 部 安 装 位 置	单手轮	双手轮	粗微动单手轮	粗微动双手轮
进 给 方 式	齿条齿轮式			
移 动 量	±15mm			
移 动 量 / 旋 钮 1 圈	约 18mm		粗动约 25.5mm、微动约 3.3mm	
分 度 值	副尺每格 0.1mm			
灵 敏 度	0.1mm			
移 动 导 轨	榫			
移 动 精 度	真直度 0.03mm			
承 重	19.6N (2kgf)			
质 量	0.67kg	0.72kg	0.8kg	0.92kg
主 要 材 质 / 表 面 处 理	铝合金 / 黑色氧化铝处理梨皮底			




齿条齿轮平台 ◀ 手动平台 ▶


产品的外观图




LM-612



LM-612W



LM-612S



LM-612WS

自动平台
显微镜用 自动化产品
手动平台
平台用附件
固装平台
平台 微型V形
微型平台
螺丝式平台
平台 齿条齿 轮
高级平台
平台 细管平台、 交叉梁柱
Z升降平台、 旋转平台
倾斜平台
平台 倾斜旋转
XYZ平台
XYZ平台