

[東京] TEL: 03(3257)1911 · FAX: 03(3257)1915 : [大阪] TEL:06(6940)1951 · FAX:06(6940)1952 [東北] TEL:0248(28)2293 · FAX:03(3257)1915

E-mail: chuo-sales@chuo.co.jp URL: https://www.chuo.co.jp

## ▶手動ステージ Φハイグレードステージ

# 体 ハイグレードアルミ Zステージ 30×30























▲ LZ-3047-C1

▲ LZ-3047-S1

▲ LZ-3047-C8

▲ LZ-3047-S8









▲ LZ-3047-CR1

▲ LZ-3047-CR8

▲ LZ-3047-SR8

### 特 長 Sales Point

ステージ ステージ ステージ ステージ ステージ

傾斜ステージ

- HG-VCR方式と主材質にアルミ合金を採用し高剛性、軽量を両立したステージです。
- 標準型、対称型があり左右対称が構成できます。
- 送り方式は標準マイクロ、ファインピッチマイクロがあります。
- カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

製 品 番 号(標 準 型)	LZ-3047-C1	LZ-3047-S1	LZ-3047-C8	LZ-3047-S8
製 品 番 号(対 称 型)	LZ-3047-CR1	LZ-3047-SR1	LZ-3047-CR8	LZ-3047-SR8
製 品 名	ハイグレードアルミZステージ 30×30			
価格(税抜)	¥24,800	¥24,800	¥29,800	¥29,800
移 動 方 向	Z軸1方向			
ス テ ー ジ 面	30mm $ imes 30$ mm			
ク ラ ン プ 方 式	板クランプ			
操作部取付位置	センター	サイド	センター	サイド
送 り 方 式	CMH-6.5RA (標準マイクロメータ)		MHT3-6.5FP(ファインピッチマイクロ)	
移 動 量	± 3mm MHT3-6.5FPA			
移動量/ツマミ1回転	0.5mm		O.1 mm	
量	マイクロメータ式 0.01mm		マイクロメータ式 0.002mm	
感 度	0.003mm		0.001mm	
移動 ガイド	HG-VCR (V満とクロスローラ)			
移 動 精 度	真直度 (水平・垂直) 0.002mm ヨーイング 20sec、ピッチング 30sec			
モーメント剛性	ヨー剛性 1.00sec/N⋅cm、ピッチ剛性 1.00sec/N⋅cm、ロール剛性 1.00sec/N⋅cm			
垂 直 度	0.080mm			
運動の垂直度	0.030mm			
耐 荷 重	19.6N(2kgf)			
質	0.07kg			
主要材質/表面処理	アルミ合金/黒アルマイト梨地			
RoHS指 令 対 応 状 況	RoHS2. 規制10物質不含有品			


<sup>※</sup>掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ《https://www.chuo.co.jp》Web製品カタログよりダウンロードできます。

[東京]TEL:03(3257)1911·FAX:03(3257)1915 [大阪] TEL: 06(6940)1951 · FAX: 06(6940)1952 [東北]TEL: 0248(28)2293 · FAX: 03(3257)1915


URL: https://www.chuo.co.jp

E-mail: chuo-sales@chuo.co.jp

#### ■製品の外観図




\*\*LZ-3047-CR1はLZ-3047-C1と同寸法の対称型です。 ホームページを参照ください。 ▲ LZ-3047-C1




※LZ-3047-SR1はLZ-3047-S1と同寸法の対称型です。 ホームページを参照ください。

▲ LZ-3047-S1



※LZ-3047-CR8はLZ-3047-C8と同寸法の対称型です。 ホームページを参照ください。

▲ LZ-3047-C8



※LZ-3047-SR8はLZ-3047-S8と同寸法の対称型です。 ホームページを参照ください。

▲ LZ-3047-S8

313

自動化製品顕微鏡用

ステージ

回転ステージ 傾斜ステージ