HKC

# 💽 ハイグレード 回転ステージ φ 40、φ 50、φ 60、φ 70

① ダウンロード 取扱説明書 2DCAD 3DCAD

▶手動ステージ Φハイグレードステージ

RoHS2 規制10物質 不含有品









▲ RS-4012

▲ RS-6012

▲ RS-6042

▲ RS-7012

# Sales Point

- 粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。
- バーニヤスケールが左右両側面にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。
- テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプを固定した上、マイクロメータヘッドで行います。
- 粗動と微動の両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。
- カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。


製 品 番 号(標 準 型)	RS-4012	RS-5012	RS-6012	RS-7012
製 品 番 号(対 称 型)	RS-4012-R	RS-5012-R	RS-6012-R	RS-7012-R
製 品 名	ハイグレード微動回転ステージ φ40	ハイグレード微動回転ステージ $\phi$ 50	ハイグレード微動回転ステージ φ60	ハイグレード微動回転ステージ φ70
価格 (税 抜)	¥24,000	¥25,000	¥26,000	¥29,000
移 動 方 向	回転方向			
ス テ ー ジ 面	φ 39mm	$\phi$ 50mm	φ60mm	φ70mm
クランプ方式	複合クランプ			
操作部取付位置	標準位置 ※-R は逆マイクロ位置			
微動送り方式	CMH-6.5R (標準マイクロメータ)			
移 動 量	粗動360°、微動±5°			
移動量/ツマミ1回転	約0.99°	約0.92°	約0.8°	約0.7°
目 量	バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.020°)	バーニヤ読み10′/マイクロメー タ式0.01mm(1目盛約0.018°)	バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016°)	バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.014°)
移動ガイド	すり合わせ			
許容モーメント	30N•cm	40N·cm	50N·cm	60N·cm
モーメント剛性	1.8sec/N·cm	1.6sec/N·cm	1.4sec/N·cm	1.4sec/N·cm
平 行 度	0.02mm	0.03mm	0.02mm	0.03mm
心 円 度	0.05mm		0.04mm	
面振れ	0.02mm			
耐 荷 重	14.7N (1.5kgf)	19.6N (2kgf)	29.4N (3kgf)	29.4N (3kgf)
質量	0.09kg	0.12kg	0.17kg	0.21kg
主要材質/表面処理	アルミ合金/黒アルマイト梨地			
RoHS指 令 対 応 状 況	RoHS2 規制10物質不含有品			

製 品 番 号(標 準 型)	RS-6042	RS-7042	
製 品 番 号(対 称 型)	RS-6042-R	RS-7042-R	
製 品 名	ハイグレード微動回転ステージ φ60 (クロスローラベアリング式)	ハイグレード微動回転ステージ φ70 (クロスローラベアリング式)	
価格 (税 抜)	¥60,000	¥61,000	
移 動 方 向	回転方向		
ス テ ー ジ 面	φ 60mm	φ 70mm	
クランプ方式	複合クランプ		
操作部取付位置	標準位置 ※-R は逆マイクロ位置		
微動送り方式	CMH-6.5R(標準マイクロメータ)	CEH-13R(標準マイクロメータ)	
移 動 量	粗動 360°、微動± 4°	粗動360°、微動±5°	
移動量/ツマミ1回転	約0.8°	約0.61°	
量	バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016°)	バーニヤ読み10′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.012°)	
感度	17"	15″	
移動 ガイド	V満とクロスローラ		
許 容 モ ー メ ン ト	150N•cm		
モーメント剛性	0.8sec/N∙cm		
平 行 度	0.03mm	0.04mm	
心 円 度	O.01mm		
面 振 れ	0.015mm		
耐荷重	98N (10kgf)		
質量	0.22kg	0.35kg	
主要材質/表面処理	アルミ合金/黒アルマイト梨地		
RoHS指 令 対 応 状 況	RoHS2 規制 10 物質不含有品		

※掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ《https://www.chuo.co.jp》Web製品カタログよりダウンロードできます。


### E-mail: chuo-sales@chuo.co.jp URL: https://www.chuo.co.jp

## ■製品の外観図




※RS-4012-RはRS-4012と同寸法の対称型です。 ホームページを参照ください。

▲ RS-4012




※RS-6012-RはRS-6012と同寸法の対称型です。 ホームページを参照ください。

▲ RS-6012




※RS-6042-RはRS-6042と同寸法の対称型です。 ホームページを参照ください。

▲ RS-6042




※ RS-5012-R は RS-5012 と同寸法の対称型です。 ホームページを参照ください。

▲ RS-5012



※RS-7012-RはRS-7012と同寸法の対称型です。 ホームページを参照ください。

▲ RS-7012



※RS-7042-RはRS-7042と同寸法の対称型です。 ホームページを参照ください。

▲ RS-7042

自動ステ

自動化製品 顕微鏡用

アクセサリ ステージ用

ステージ

回転ステージ 傾斜ステージ