

▶自動ステージ ◯コントローラドライバ

● 操作ボックス、3軸操作ボックス、アナログジョイスティック

ダウンロード 2DCAD

RoHS2 規制10物質
不含有品



▲ QT-AK



▲ QT-AK3



▲ QT-AJ

特長 Sales Point

- QT-AKは1軸および2軸タイプのQT-Bシリーズを手動操作するキースイッチタイプの2軸操作ボックスです。
- QT-AK3はQT-BMM3を手動操作するキースイッチタイプの3軸操作ボックスです。
- QT-AJは2軸および3軸タイプのQT-Bシリーズに接続し、ジョグ移動や、ステップ移動を行うためのジョイスティックボックスです。ジョグ/ステップ移動モード切替や4通りの速度テーブル切替が可能です。

製品番号	QT-AK	QT-AK3	QT-AJ
製品名	操作ボックス	3軸操作ボックス	アナログジョイスティック
価格(税抜)	別途御見積	別途御見積	別途御見積
入力電源	適合するQT-Aシリーズコントローラ本体から供給		
周囲温度/湿度	10 ~ 40℃ / 20 ~ 80% (非結露)		
外形寸法	W85mm × D135mm × H25mm (ただし突起部含まず)	W105mm × D155mm × H27mm (ただし突起部含まず)	W110mm × D170mm × H45mm (ただし突起部含まず)
質量	0.6kg	0.7kg	1.2kg
表示部	反射型液晶		-
機能スイッチ	キースイッチ		ジョイスティック
機能	ジョグ/アブソリュート/ステップ移動、1ステップ移動原点復帰、表示単位切替、通信テスト、速度テーブル選択		ジョイスティックの傾し角度に応じたジョグ移動速度可変、1ステップ移動、ステップ移動、ジョグ/ステップ移動モード切替、速度テーブル選択
ケーブル長	約1.5m		約1.5m
適合機種	QT-BDL1、QT-BMM2、QT-BMH2、QT-BMM3、QT-ADM2、QT-ADM2-35	QT-BMM3	QT-BMM2、QT-BMH2、QT-BMM3、QT-ADM2、QT-ADM2-35
RoHS指令対応状況	RoHS2 規制10物質不含有品		

自動ステージ

顕微鏡用
自動化製品

手動ステージ

ステップ用
アクセサリ

ハイレド
ステージ

コンパクト
ステージ

クロック
ステージ

ボール
ステージ

ボール
ステージ

高精度
ステージ

Z軸
ステージ

傾斜
ステージ

コンパクト
ドライバ

接続
ケーブル

アクセ
タリ