


▶ 工作显微镜 ▶ 座

座

下载



2DCAD



↑ TS-H-L 000
H型座



↑ TS-M-70C
M型座



↑ TS-MA-50C
MA型座



↑ TS-H-T
H-T型座




↑ TS-H-SS
H-SS型座

特 长 Sales Point

- 可安装工作显微镜“TOOL SCOPE”、调节位置等的座。
- 座的功能分为移动方向1个或3个的产品、可动范围大的产品、可进行微动·粗动调整的产品等。
- TS-H-T 可安装在顾客带有的 $\phi 12$ 的杆上固定 TOOL SCOPE。
- TS-H-SS 可安装在本公司齿条齿轮平台上，得到大的移动量。
- 带有可固定 TOOL SCOPE 的镜筒架 $\phi 30H8$ 。
- TOOL SCOPE 是中央精机株式会社的注册商标。

产品编号	产品名	移动方向	移动量	移动范围、使用方法	镜筒座	质量
TS-H-L50	H型座 (杆长度 50mm)	1方向	20mm	$\phi 12$ mm 杆部分用十字夹、 工夹具等保持	$\phi 30H8$	0.4kg
TS-H-L100	H型座 (杆长度 100mm)					0.5kg
TS-H-L150	H型座 (杆长度 150mm)					0.5kg
TS-H-L200	H型座 (杆长度 200mm)					0.5kg
TS-H-L240	H型座 (杆长度 240mm)					0.6kg
TS-H-T	H-T型座					安装在 $\phi 12$ mm 的杆上使用
TS-H-SS	H-SS型座	安装在齿条齿轮平台 40×60 以上	0.4kg			
TS-M-70C	M型座	上下方向约 250mm、左右方向约 200mm	4.2kg			
TS-MA-50C	M型座	上下方向约 150mm、左右方向约 100mm	2.1kg			



TS-H-L 使用例



TS-H-T 使用例



TS-H-SS 使用例



TS-M-70C 使用例



TS-MA-50C 使用例

产品的外观图

