






傾斜ステージ



ATS-C916-HP



ATS-C912-HP



ATS-C910-HP


Sales Point 特長

- ▶ 回転中心高さと移動量が異なる傾斜ステージです。
- ▶ 当社独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。
- ▶ カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。


製品番号	ATS-C916-HP	ATS-C912-HP	ATS-C910-HP
製品名	傾斜ステージ		
価格	¥210,000	¥215,000	¥230,000
移動方向	傾斜1方向		
ステージ高さ	35mm		
回転中心(ステージ上面より)	100mm	135mm	170mm
移動量	±8°	±6°	±5°
ステージ面	90mm×90mm		
使用モータ	PK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)		
分解能	0.000484°	0.000373°	0.000304°
送りねじリード	0.5mm		
移動ガイド	V溝とクロスローラ		
移動機構、送り方式	複合カップリング/送りねじ		
位置決め精度	0.03°		
回転中心精度	φ0.05mm		
繰り返し精度	±0.002°		
ロストモーション	0.006°		
耐荷重	68.7N(7kgf)		
質量	1.5kg		
最高速度(5,000pps時)	2.4°/s	1.9°/s	1.5°/s
主要材質/表面処理	アルミ合金/白アルマイト梨地		
原点センサ	ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ		
原点前センサ	ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ		
リミットセンサ	ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ		
適合ケーブル	ACB-STD2、ACB-STD3		
RoHS指令対応状況	RoHS RoHS指令適合品		

※掲載製品の外観図面(2D/3D)データはホームページ(<http://www.chuo.co.jp>)Web製品カタログよりダウンロードできます。

センサ動作論理とタイミングチャート



接続方法 — 接続ケーブルとコントローラ・ドライバ






CONTACT

[東京] TEL : 03(3257)1911・FAX : 03(3257)1915
 [大阪] TEL : 06(6306)1911・FAX : 06(6306)1912


E-mail : eigyou@chuo.co.jp

URL : www.chuo.co.jp


製品の外観図



ATS-C916-HP



ATS-C912-HP



ATS-C910-HP

自動ステージ

手動ステージ

ステージ用
アクセサリ

Xステージ	パルスステージ
XYステージ	顕微鏡用 自動化製品
Zステージ	エータ ユニット
回転ステージ	
傾斜ステージ	
ドライブローラ	
ドライブパ	
接続ケーブル	

